

**Transformateur de Courant sommateur BGGSU4 4x5/5A 10VA Classe 1**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

Classe de précision

1

**Puissance**

Puissance

10 VA

**Dimensions**

Hauteur

151 mm

Largeur

119.50 mm

Profondeur

90 mm

**Connectivité**

Type de connection / prise

Borne à vis

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Tension**

Tension assignée d'isolement

3000 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-40 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 40 °C

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

**Courant électrique**

Courant Max au primaire

5 A

Courant Max au secondaire

5 A

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui