



LNH40630SM

**Mespatroon NH4 630 A 500 V gG middenmelder**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

**Zekering**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Zekeringsgrootte   | NH4 |
| Kenmerken zekering | gG  |

**Spanning**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Type voeding                   | AC          |
| Nominale spanning Ue           | 500 - 500 V |
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 500 - 500 V |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|   |        |
|---|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---|--------|

**Vermogen**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 46 W |
|----------------------------------|------|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 200 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Diepte  | 119 mm |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |