



20317103



Temperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED K.5 Alu

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	24 - 24 V
--------------	-----------

Nennspannung	24 V
--------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
-------	-----------

RAL Nummer	9006
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Metall
-----------	--------

Kunststoff	Kunststoff
------------	------------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

Abmessungen

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	50,90 mm
-------	----------

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
----------------------------	--------

Ausführung Raumtemperaturregler	Raumtemperaturregler
---------------------------------	----------------------

Fühlerart	Bimetall
-----------	----------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Anschluss

Kontaktart	INC
------------	-----

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
------------------------	-----------------------------

Aufdruck	Mit Aufdruck
----------	--------------

Anschluss	Mit separatem Anschluss für Nachabsenkung
-----------	---

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----