



FWU53S

**Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 180 mod., 800x800x112**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Vybavení**

Počet lišt	15
Počet řad v rozvaděči	5
Počet polí v šířce	3
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

**Kapacita**

Počet modulů	180
--------------	-----

**Funkce**

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

**Rozměry**

Výška	853 mm
Šířka	853 mm
Hloubka	125 mm
Vestavěná výška	802 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	2
-----------------------	---

**Rozměry**

Vestavěná šířka	810 mm
Vestavěná hloubka	112 mm
Počet jednotek šířky	36

**Kryt, dveře**

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	6
----------------------	---

**Konektivita**

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

**Materiál**

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP30

---

**Bezpečnost**

Typ uzamčení	Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----