



HBT100F

FI-Block P250 4P 100A Idn 300 mA fest

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	100 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	300 mA

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Sicherheit

Fehlerstromtyp	A
----------------	---

Spannung

Isolationsspannung Ui	500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	35 - 185 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	35 - 150 mm ²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----