



M55369010

T-komad, bezh, LF/FB 60x190 mm, bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 61 mm  |
| Širina | 190 mm |

##### Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

##### Standardi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

##### Materijali

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada    | Neobrađeno            |
| Boja      | Čista bijela          |
| RAL kod   | 9010                  |

##### Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

##### Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|