



M55369010

T-stycke f-vit M5536-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	61 mm
Bredd	190 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
-----------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Illustrationer | teckningar

