



B02422



**Angolo esterno per canali linea TA-EN grigio NEAV 25x30 G**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

|           |       |
|-----------|-------|
| Altezza   | 30 mm |
| Larghezza | 25 mm |

**Impostazioni**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Range regolazione dell'angolo | 70 - 120 |
|-------------------------------|----------|

**Materiali**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Materiale  | Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) |
| Colore     | Grigio                                |
| Codice RAL | 7030                                  |

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

**Condizioni d'uso**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

**Adatto per**

01 TA-EN 25x30

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

**Illustrazioni | Disegni**

