



WH20410203B

**kallysto ENC: Variateur rotatif DALI TW + plaque de fixation + face Gris Clair**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Éclairage**

Température de couleur	2000 - 10000 K
------------------------	----------------

**Connectivité**

Variation DALI	Oui
----------------	-----

**Dimensions**

Ø de la dimension de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	12 mm
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	50 mm

**Courant électrique**

Courant de commande	52 - 52 mA
---------------------	------------

**Matière**

Couleur	Gris clair
---------	------------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

**Convient pour**

kallysto encastré
-------------------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui