



LLG221

### NH2-NL3P-LLG, 1W400-5M, Bimetallmessgerät 15min

#### Technische Eigenschaften

##### Sicherung

Sicherungsgrösse	NH2
------------------	-----

##### Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	400 A

##### Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

##### Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	136 W
---------------------------------------	-------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	95 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	95 mm <sup>2</sup>

##### Abmessungen

Höhe	149.50 mm
Breite	280 mm
Länge	590 mm

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

##### Kabel

Kabeleinführungsstelle	Seite
------------------------	-------

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja