



WH20410200A

kallysto Variateur rotatif DALI tunable white Plaque frontal pour combin. Blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Éclairage

| | |
|------------------------|----------------|
| Température de couleur | 2000 - 10000 K |
|------------------------|----------------|

Connectivité

| | |
|----------------|-----|
| Variation DALI | Oui |
|----------------|-----|

Dimensions

| | |
|----------------------------|-------|
| Ø de la dimension de l'axe | 4 mm |
| Profondeur de montage | 12 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Profondeur | 50 mm |

Courant électrique

| | |
|---------------------|------------|
| Courant de commande | 52 - 52 mA |
|---------------------|------------|

Matière

| | |
|---------|-------------|
| Couleur | Ultra blanc |
|---------|-------------|

Textes

| | |
|----------------------|---|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| Fusible | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |

Convient pour

| |
|-------------------|
| kallysto encastré |
|-------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |