



16218909

Bilanciere con lente e serigrafia "Heizung" e "0" S.1/B.7 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Duroplastica

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 7 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK02

Testo

Stampa Con stampa "Riscaldamento - 0"

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per controllo accensione

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì