

Transformateur de Courant sommateur BGGSU5 5x5/5A 10VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	10 VA
-----------	-------

Dimensions

Hauteur	151 mm
Largeur	119.50 mm
Profondeur	90 mm

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 40 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	5 A
Courant Max au secondaire	5 A

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui