



EH110A

### Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V sans réserve

#### Caractéristiques techniques

##### Équipement

Nombre de canaux 1

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Puissance

P max. avec lampes à incandescence 900 - 900 W

##### Raccordement

Nombre de contacts 1

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

##### Capacité

Nombre de modules 3

##### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 54 mm

Profondeur 65 mm

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 6 - 24 V

##### Réglages

Cycles de programmation Cycles de programmation 24 heures

##### Éclairage

Puissance de lampe LED 450 W

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui