



EH110A

Interruiseur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures 6-24V sans réserve

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Nombre de canaux

1

#### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

#### Puissance

P max. avec lampes à incandescence

900 - 900 W

#### Raccordement

Nombre de contacts

1

#### Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 50 °C

#### Capacité

Nombre de modules

3

#### Dimensions

Hauteur

90 mm

Largeur

54 mm

Profondeur

65 mm

#### Textes

Type de raccordement

Avec bornes à vis

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue

6 - 24 V

#### Réglages

Cycles de programmation

Cycles de programmation 24 heures

#### Éclairage

Puissance de lampe LED

450 W

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui