



FWU42S

Feldverteiler UP 96PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
|---------------------------|------|

| | |
|-------------|-----------------------|
| Montage auf | Unterputz Hohlwand |
|-------------|-----------------------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Schienen | 8 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 4 |
|---------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 2 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| Mit Schloss | Nein |
|-------------|------|

| | |
|-------------------------------|----|
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |
|-------------------------------|----|

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 96 |
|---------------|----|

Funktionen

| | |
|--|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
|--|------|

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|------|--------|
| Höhe | 703 mm |
|------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Breite | 603 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Tiefe | 125 mm |
|-------|--------|

| | |
|------------|--------|
| Einbauhöhe | 652 mm |
|------------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 560 mm |
|--------------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 112 mm |
|-------------|--------|

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klapgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|-------------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 4 |
|---------------------------------------|---|

Konnektivität

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
|-----------|-------|

| | |
|------------|------|
| RAL Nummer | 9010 |
|------------|------|

| | |
|-------|----------|
| Farbe | Reinweiß |
|-------|----------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------|----|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
|-------------------------|----|

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 850 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|