



FWU41D

## FW Rozdzielnica pusta 48M IP30 II kl p/t

### Właściwości techniczne

#### Wymiary

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość                | 703 mm |
| Szerokość               | 353 mm |
| Głębokość               | 125 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 1 mm   |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30              |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Typ blokowania                     | Bez zamka         |
| Odporność na uderzenie IK          | IK09              |

#### Sprzęt

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 1 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 2 |

#### Instalacja, montaż

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Sposób montażu                   | Montaż podtynkowy<br>Do ścian pustych |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                                   |

#### Materialy

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Czysta biel        |
| Kod RAL  | 9010               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

#### Sprzęt

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 4 |
|---------------|---|

#### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

#### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|