



FWU41S

**Univers P/Ž IP30, klasa II, 48 M, 657x315x115mm**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža Šuplji zid

**Električna struja**

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

**Oprema**

Broj šina	4
Broj redova	4
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

**Kapacitet**

Broj modula	48
-------------	----

**Funkcije**

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa ulazima za provodnike	Da

**Dimenzije**

Visina	703 mm
Širina	353 mm
Dubina	125 mm
Ugrađena visina	652 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

**Dimenzije**

Ugrađena širina	310 mm
Ugrađena dubina	112 mm
Broj jedinica širine	12

**Poklopac, vrata**

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne

**Veza**

Broj uvoda za vodiče	2
----------------------	---

**Povezivost**

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

**Materijali**

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

**Sigurnost**

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP30

---

**Sigurnost**

Vrsta zaključavanja	Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	850 °C

**Održivost**

---

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----