



19640001

Drucktaster Crystal TS Crystal chrom, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 1,50 A

Spannung

Nennspannung 24 V

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drucktaster

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Chrom

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Messing

Oberfläche Verchromt
Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 23 mm

Breite 23 mm

Tiefe 23 mm

Einbautiefe 13 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 60 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Für Schraubbefestigung

Schaltart/Variante Schließer

Anschlussart Mit Steckklemme