



FWU43K

Feldverteiler UP 96PLE+Multimedia,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT 657x815x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz Hohlwand |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 12 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 144 |
|---------------|-----|

Funktionen

| | |
|--|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
|--|------|

Abmessungen

| | |
|------------|--------|
| Höhe | 703 mm |
| Breite | 853 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbauhöhe | 652 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 810 mm |
| Einbautiefe | 112 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|--------|
| Ausführung des Handgriffes | Klinke |
|----------------------------|--------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 6 |
|---------------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiss |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
|-------------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-------------------------|------------|
| Werkstoff Montageplatte | Kunststoff |
|-------------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP30 |
| Schliessungstyp | Ohne Schloss |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|