



FWU43L

Vana zapuštěného rozvaděče FWU43xx bez roštu, dveří a rámu, 650x800x112

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	692 mm
Šířka	843 mm
Hloubka	113 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	Bez zámku

Vybavení

Počet polí v šířce	3
Počet otvorů v desce příruby	6

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	4
-----------------------	---

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	0
-----------------------	---

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano