




FWU43S



Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	703 mm
Breite	853 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	652 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	810 mm
Einbautiefe	112 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	6
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----