




FWU43S



FW enc. IP30 PO a.650 l.800, 144M

Características técnicas

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	12
Número de filas	4
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	703 mm
Largura	853 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	652 mm
Largura incorporada	810 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
-----------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	36

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

Conexão

Número de entradas de condutores	6
----------------------------------	---

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30

Segurança

Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----