



SB363

## Schakelaar 3-polig 63 A

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|              |    |
|--------------|----|
| Aantal polen | 3  |
| Pooltype     | 3P |

#### Stroom / temperatuur

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                                                   | 63 A  |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen | 10 kA |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22A                                 | 63 A  |

#### Installatie, montage

|                |                |
|----------------|----------------|
| Aandraaimoment | 2,90 - 2,90 NM |
|----------------|----------------|

#### Spanning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Type voeding                    | AC     |
| Nominale isolatiespanning Ui    | 500 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 6000 V |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Afmetingen

|            |            |
|------------|------------|
| Hoogte     | 85 mm      |
| Breedte    | 53 mm      |
| Diepte     | 72 mm      |
| Afmetingen | 85 x 53 mm |

#### Samenstelling

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aantal maakcontacten     | 3 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

#### Aansluiting

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 25 mm <sup>2</sup> |

#### Levensduur

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen               | 150000 |
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22 | 10000  |

#### Vermogen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 7,20 W |
|----------------------------------|--------|

Afbeeldingen | tekeningen

