



M58069010

T-komad, bezhalogeni, LF 40040, bijela

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Širina | 40 mm |
| Visina | 40 mm |

##### Materijali

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Boja      | Čista bijela          |
| Materijal | Polivinilklorid (PVC) |
| Obrada    | Neobrađeno            |
| RAL kod   | 9010                  |

##### Oprema

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|

##### Pribor

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

##### Sigurnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Standardi

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

##### Uvjeti korištenja

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|