



B45364

**Colonne standard TerCia CLE-C45 1 face Hmax fixation 3300 à 3600mm alu anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	65 mm
Largeur	65 mm
Hauteur d'installation	3,3 - 3,6 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	2500 - 2500 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

**Equipement**

Réglable	Oui
Portatifs	Non

**Câble**

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Non

**Matière**

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

**Configuration**

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Photos | dessins**

