



B45364

### Colonne standard TerCia CLE-C45 1 face Hmax fixation 3300 à 3600mm alu anodisé

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	65 mm
Hauteur d'installation	3,3 - 3,6 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	2500 - 2500 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

##### Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

##### Equipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

##### Câble

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

##### Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Non

##### Matière

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

##### Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Simple face
-------------------------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

#### Photos | dessins

