Productdatablad
BDA340E



BDA340E

Differentieelblok 3P 40A 30mA type A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom Idn	30 mA
Nominale stroom	40 A

Architectuur

Aantal polen	3
Positie N-aansluiting	Rechts

Capaciteit

Aantal modulen	3

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2,90 - 2,90 NM

Connectiviteit

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	52,50 mm
Diepte	92 mm

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja