



WHTP50604C



**kallysto pro UP komplett mit KNX-BUS: Bewegungsmelder 1.1m Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Empfohlene Montagehöhe 1.10 - 1.10 m

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS easy

Minimale Einschaltdauer 10 s

**Funktionen**

Maximale Einschaltdauer 30 min

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive Ja

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

**Beleuchtung**

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

**Erfassung**

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

Erfassungswinkel horizontal 90 - 180

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Werkstoff**

Werkstoff Thermoplast

**Texte**

Drucktaster Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS

Betriebsart Mit Testbetrieb  
Master/Slave Betrieb zur Abdeckung grosser Erfassungsbereiche  
Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS

Funktion Anwesenheitssimulation  
Mit Partyfunktion

Montageart Mit Spreizkrallen  
Mit Demontageschutz

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja