



WHTP50603C



kallysto pro UP komplett mit KNX-BUS: Bewegungsmelder 1.1m Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe 1.10 - 1.10 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS
easy

Minimale Einschaltdauer 10 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer 30 min

Anschlussmöglichkeiten

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Lieferumfang

Busankopplung inklusive Ja

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar 5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar 45 - 90 °

Erfassungswinkel horizontal 90 - 180

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

Texte

Drucktaster Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS

Betriebsart Mit Testbetrieb
Master/Slave Betrieb zur Abdeckung grosser Erfassungsbereiche
Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS

Funktion Anwesenheitssimulation
Mit Partyfunktion

Montageart Mit Spreizkrallen
Mit Demontageschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja