



47903525



**Kombination Serienschalter/Steckdose SCHUKO mit Klappd. AP, W.1, grau matt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Abmessungen	147 x 76 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
Schaltstrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Werkstoff	Thermoplast
Glanzgrad	Matt

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

**Ausstattung**

Mit Signallampe	Nein
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Montageart	Für senkrechte Montage
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja