



WHTP50605C



## kallysto pro UP komplett mit KNX-BUS: Bewegungsmelder 1.1m Schwarz

### Technische Eigenschaften

#### Abmessungen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Empfohlene Montagehöhe | 1.10 - 1.10 m |
|------------------------|---------------|

#### Einstellungen

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy |
| Minimale Einschaltdauer     | 10 s        |

#### Funktionen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Maximale Einschaltdauer | 30 min |
|-------------------------|--------|

#### Anschlussmöglichkeiten

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein |
|------------------------|------|

#### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |
|---------------------------|-----------|

#### Lieferumfang

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Busankopplung inklusive | Ja |
|-------------------------|----|

#### Elektrischer Strom

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Stromaufnahme Bus Datentransfer | 10 mA |
|---------------------------------|-------|

#### Beleuchtung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Ansprechelligkeit einstellbar | 5 - 1000 lx |
|-------------------------------|-------------|

#### Erfassung

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Erfassungswinkel einstellbar | 45 - 90 ° |
| Erfassungswinkel horizontal  | 90 - 180  |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

#### Werkstoff

|           |             |
|-----------|-------------|
| Werkstoff | Thermoplast |
|-----------|-------------|

#### Texte

|             |                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drucktaster | Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS                                                                                            |
| Betriebsart | Mit Testbetrieb<br>Master/Slave Betrieb zur Abdeckung grosser Erfassungsbereiche<br>Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS |
| Funktion    | Anwesenheitssimulation<br>Mit Partyfunktion                                                                                            |
| Montageart  | Mit Spreizkrallen<br>Mit Demontageschutz                                                                                               |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|