



GBD5013109010

Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	54 mm
Largeur	134 mm
Longueur	2000 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	2
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	5330 - 5330 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	37

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	Direct 45 mm
-----------------------------------------------------	--------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Equipement

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Fiche technique du produit

GBD5013109010

Photos | dessins

