



GBD5013109010

Brüstungskanal 2-Kammer GBD 50131 reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	54 mm
Breite	134 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
Oberteilbreite 1	45 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	5330 - 5330 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	15
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	37

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Direkt 45 mm
--------------------------------	--------------

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

