



GBD5013109011

GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp., RAL 9011

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	54 mm
Breedte	134 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	2
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	5330 - 5330 mm ²
-----------------	-----------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	15
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	37

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	Direct 45 mm
---	--------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietzwart
RAL-kleur	9011

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

