



GBD5013109011

Canal portamecanismos, en PVC, de 50x130 mm, negro , 2 comp.

Características técnicas

Dimensiones

Altura	54 mm
Anchura	134 mm
Longitud	2000 mm

Tapa, puerta

Número de tapas montables	2
Anchura de la cubierta 1	45 mm
Anchura de la cubierta 2	45 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

Dimensiones

Sección transversal interior	5330 - 5330 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	15
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	37

Compatibilidad

Formato de apartamento compatible	Clipaje directo 45 mm
-----------------------------------	-----------------------

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí
---------------------	----

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Colour	Negro grafito
Código RAL	9011

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

Equipo

Clip sujetacables incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

