



GBD5013109011

tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x130mm 2 komory czarny

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	54 mm
Szerokość	134 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	2
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	45 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	5330 - 5330 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	15
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	37

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	45 mm
-----------------------------	-------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Czarny
Kod RAL	9011

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

