



GBD5013109011

Kanál GBD dvoukomorový včetně víka, plast. 50x134 mm, černá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	54 mm
Šířka	134 mm
Délka	2000 mm

Kryt, dveře

Počet namontovatelných vík	2
Šířka horního dílu 1	45 mm
Šířka horního dílu 2	45 mm
Šířka horního dílu 3	0 mm

Rozměry

Vnitřní průřez vodiče	5330 - 5330 mm ²
-----------------------	-----------------------------

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)	15
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	37

Přenos

Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek	Přímý 45 mm
--	-------------

Instalace, montáž

Perforace základny	Ano
--------------------	-----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Grafitově černá
Kód RAL	9011

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP40

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Spojky samostatně
----------------	-------------------

Vybavení

Včetně kabelové příchytky	Ne
Počet kabelových úchytek na metr	0
S ochrannou fólií	Ano

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

