



GBD5013109016

Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	54 mm
Largeur	134 mm
Longueur	2000 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	2
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	5330 - 5330 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	37

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
-----------------------------------------------------	------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

