



GBD5013109016

**Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	54 mm
Largeur	134 mm
Longueur	2000 mm

**Plastron, porte**

Nombre de couvercles	2
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	5330 - 5330 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	37

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

**Equipement**

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

