



GBD5013109016

Calha GBD 50x131

Características técnicas

Dimensões

Altura	54 mm
Largura	134 mm
Comprimento	2000 mm

Tampa, porta

Número de tampas montáveis	2
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	45 mm

Dimensões

Secção transversal interior	5330 - 5330 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	15
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	37

Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	47 x 45 mm
--	------------

Instalação, montagem

Perfuração da base	Sim
--------------------	-----

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conetividade

Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada
-----------------------	--------------------------------------

Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Número de fixadores de cabos por metro	0
Com película protetora	Sim

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

Imagens e esquemas

