



GBD5013109016

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|       |         |
|-------|---------|
| Výška | 54 mm   |
| Šířka | 134 mm  |
| Délka | 2000 mm |

##### Kryt, dveře

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Počet namontovatelných vík | 2     |
| Šířka horního dílu 1       | 45 mm |
| Šířka horního dílu 2       | 45 mm |

##### Rozměry

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Vnitřní průřez vodiče | 5330 - 5330 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|-----------------------------|

##### Kapacita

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními) | 15 |
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)  | 37 |

##### Přenos

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Kompatibilní s formátem vestavných zásuvek | 47 x 45 mm |
|--------------------------------------------|------------|

##### Instalace, montáž

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perforace základny | Ano |
|--------------------|-----|

##### Materiál

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Materiál | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Povrch   | Neošetřený             |
| Barva    | Dopravní bílá          |
| Kód RAL  | 9016                   |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
| Stupeň krytí IP        | IP40 |

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Konektivita

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Spojení kanálu | Spojky samostatně |
|----------------|-------------------|

##### Vybavení

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Včetně kabelové příchytky        | Ne  |
| Počet kabelových úchytek na metr | 0   |
| S ochrannou fólií                | Ano |

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |

Ilustrace a výkresy

