



FWK3E500600VERZ

Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 50x60mm zingués

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	E30
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	3
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	88 mm
Largeur	100 mm
Longueur	1500 mm
Hauteur intérieure	50 mm
Largeur intérieur	59 mm
Section intérieure	2950 - 2950 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	11
---	----

Matière

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Equipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

Matière

Couleur	Zinc
---------	------

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

