Produktdatenblatt
M612390101



M612390101

Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 20x20mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	20 mm
Breite	19 mm

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein

Konnektivität

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung

Abbildungen | Zeichnungen

