



M612390101

Endstück schnittkasierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 20x20mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 20 mm |
| Breite | 19 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|--|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

Konfiguration

| | |
|------------------|------|
| Schnittkasierend | Nein |
|------------------|------|

Konnektivität

| | |
|------------|--|
| Montageart | Schraubanschluss Schnappbefestigung |
|------------|--|

Abbildungen | Zeichnungen

