



M612390101

tehalit.LF Końcówka 20x20mm biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	20 mm
Szerokość	19 mm

Materiały

Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Sprzęt

Z folią ochronną	Nie
------------------	-----

Konfiguracja

Nakładka	Nie
----------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Połączenie śrubowe Mocowanie na zatrzask
----------------	---

Ilustracje | Rysunki

