



M612390101

Završni element, bezhalogeni, LF/LFH 20x20mm, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	20 mm
Širina	19 mm

Materijali

Materijal	Akrilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP30

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Konfiguracija

Preklapanje	Ne
-------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	Vijčani spoj Snapp-on montaža
---------------	----------------------------------