



WH20180500A

kallysto S2/1p/rotatif/0-2-0-1/ Plaque frontal pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	60 x 60 mm
Profondeur	63 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm

Matière

Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Textes

Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui