



LAR02MTS

Leitungsauslass mit Metall Tubus Deckel Spannbereich >32mm Silber

Technische Eigenschaften

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Abmessungen

Einbaudurchmesser	122 mm
-------------------	--------

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

Werkstoff

Produktfarbe	Silber
Farbe	Silber

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Sicherheit

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66
Stoßfestigkeit IK	IK10

Abbildungen | Zeichnungen

