



LAR02MTS

**Leitungsauslass mit Metall Tubus Deckel Spannbereich >32mm Silber**

**Technische Eigenschaften**

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Abmessungen**

Einbaudurchmesser	122 mm
-------------------	--------

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

**Werkstoff**

Produktfarbe	Silber
Farbe	Silber

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	15 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Sicherheit**

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Abbildungen | Zeichnungen**

